




New **CT** series

New CTシリーズは、200Ws毎のストロボ出力値による、きめ細かなラインナップをベースに、外付けヘッド利用で2灯ライティングを可能にするツイン仕様などのイーザーオーダーシステムを導入。

また、豊富なコメットCXタイプ対応アクセサリ群をあますところなく活用していただくためのアタッチメント規格の統一など、快適な撮影環境の構築を豊かな適応性でご提供します。



CT-02
ストロボ出力：200Ws




CT-04
ストロボ出力：400Ws



CT-06
ストロボ出力：600Ws

CT-06twin
受注生産品



CT-08
ストロボ出力：800Ws

CT-08twin
受注生産品



CT-10
受注生産品
ストロボ出力：1000Ws

CT-10twin
受注生産品



CT-12
受注生産品
ストロボ出力：1200Ws

CT-12twin
受注生産品

リフレクターおよびモデリングランプは別売りです。

柔軟発想、New CTシリーズの底力

もっと活躍するための充実仕様

柔軟発想から生まれた数々のニューアイデア。
 応答性を高めるためのイーザーオーダーシステムをはじめ
 デジタルテクノロジーに基づいた高度な回路設計
 また、工夫に富んだボディー構造やデザイン開発など。

これらが、あらゆる撮影ジャンルをカバーできるだけの
 ハイポテンシャルな仕様を支えています。
 モノブロックタイプストロボを知りつくした
 コメットならではの、そのパワフルな底力をお試しください。

10)

感度と視認性を大幅にアップ

従来、背面パネル面にレイアウトされていたフォトセル
 と充電完了ランプを一体化し、ボディー上面へ配置しま
 した。フォトセルの受光範囲が拡大され受光ミスを最小
 限に抑えると同時に、充電完了ランプの視認性も大幅
 に改善されています。

1)

チャージタイム、 最大43%短縮を達成

モノブロックタイプストロボとしての機動性を損なわな
 いう、チャージタイムの快適性をも追求。
 当社従来機と比較し、最大43%もの時間短縮を実現し
 ました。(50Hz AC100Vの場合)

Charge Time			
CT-02	CT-04	CT-06	CT-08
1.2sec.	2.0sec.	2.0sec.	2.4sec.
従来機 CT-300 2.5sec.		従来機 CT-600 3.5sec.	

2)

CXアクセサリをフル活用


各種リフレクターやバンクなど、豊富なアクセサリ群
 を誇るコメット「CX」タイプアクセサリをあますところ
 なくご活用いただけるよう、
 New CTシリーズではアクセ
 サリアタッチメントの規格
 をCXタイプに統一しました。



3)

軽量・コンパクトボディー

モノブロックタイプストロボの機動性を左右する重量と
 サイズ。New CTシリーズは、アルミ合金ボディーをベ
 ースにしたモノコック構造を採用。従来機重量比50%
 ダウンの軽量感、しかも堅牢でコンパクトなボディー。
 アクティブな撮影状況にも軽いフットワークで軽快な
 機動性を発揮します。



4)

増灯可能なツイン仕様

シリーズ中CT-06/08/10/12モデルにツイン仕様を
 設定。CXタイプの出力コネクターが追加され、本体
 発光部と同等出力の2灯使用が
 可能です。
 ヘッドは超小型CLX-25mini
 を使用、運搬や取り扱いにも機
 動性を損なうことはありません。



5)

キセノンランプ交換も 手間いらず

ガラスチューブの破損や寿命による不発光など、撮影
 中の不意のダメージ。こんな急場でも、お客様ご自身で
 キセノンランプ交換が行えるよう、便利でより安全な
 プラグイン方式を採用しました。とても簡単に、短時間
 で交換できます。これも、柔軟発想から生まれた安心へ
 の配慮です。

6)

200Wハロゲンモデリングランプ

シリーズ全機種、明るい200Wハロゲンランプを使用
 できます。ライティング効果の確認やフォーカス調整に
 威力を発揮します。(モデリングランプ別売り)

2種の専用ガラスグローブ

キセノンランプやモデリングランプを外傷などから
 保護し、使用者の安全性も確保する専用ガラスグローブ
 を用意しました。(別売り)
 ハロゲンランプのまぶし
 さを和らげるフロストタ
 イプと透明なクリアタ
 イプの2種類あります。



7)


マイクロファン内蔵で長時間 連続使用も安心

New CTシリーズは、小型軽量ながらもクーリングファン
 を内蔵しています。高速チャージによる内部電子部品
 の発熱や、バンクなど各種アクセサリを装着しての
 過酷な連続使用にも、マイクロファンによるクーリング
 が効果的に機能し、長時間安定した撮影環境を提供し
 ます。
 また、万一限界温度を超えたときには、内部のアラーム
 装置が作動し異常を警報します。大型機に匹敵するこの
 二重の温度管理システムにより、機動性と安心感を一層
 高めています。

8)

充電サウンドモードスイッチ搭載

充電中を知らせる「CHG」、
 充電完了の「READY」そし
 て「OFF」、と撮影環境に合
 わせたサウンドモードを選
 択できます。




便利な2つのシンクロコネクター 標準装備



9)

超高精度1/6クリック調光

ストロボ出力を制御するバリエーターは、超高精度な
 出力調光を可能にするクリックタイプ。FULL~1/8の
 3EV間を、1/6EVステップで正確にコントロールします。
 また、モデリングランプの調光モードは、ストロボ出力
 と連動しながら2クリック毎に明るさが変化します。



豊富なCXタイプ 各種アクセサリ

New CTシリーズは、アクセサリ-取付けアタッチメント規格をコメットCXタイプに統一しました。豊富な各種アクセサリをあますところなくご利用いただけます。

グリッドスポット



ハニースポット



ライトカッター




リフレクター ●CX-A ●CX-C ●CTX



バンク



アンブレラ



ガラスグローブ ●フロスト ●クリアー



リフレクター用プロテクター

CT-02 / 04 / 06 / 08 / 10 / 12 仕様

品 名		CT-02	CT-04	CT-06	CT-08	CT-10	CT-12
型 式		CT-02	CT-04	CT-06	CT-08	CT-10	CT-12
定格電圧		AC100 V±10% (50/60Hz)		※受注生産品 / AC200～240V±10% (50/60Hz)			
ヒューズ定格	通 常	7A	7A	10A	10A	10A	12A
	ツイン	—	—	12A	12A	12A	12A
最大出力		200Ws	400Ws	600Ws	800Ws	1000Ws	1200Ws
ストロボ調光範囲		FULL～1/8 1/6EVステップ クリックストップ式					
ストロボ調光方式		電圧調光方式					
充電時間	50Hz	1.2秒	2.0秒	2.0秒	2.4秒	2.9秒	3.3秒
	60Hz	1.0秒	1.6秒	1.6秒	1.9秒	2.3秒	2.7秒
出力表示		調光バリエーター目盛					
キセノンランプ		ハードグラス 最大600Ws			クオーツ 最大1200Ws		
モデリングランプ定格		ハロゲンランプ 200W					
モデリング調光モード		出力連動調光 (VARI) / コンスタント (CONST) / OFF					
レディーランプ		内蔵 (充電完了と同時に点灯)					
シンクロソケット		ホーンジャックタイプ 2個					
シンクロ電圧		DC12V					
フォトセル		内蔵 (スイッチ付)					
サウンドモード		充電完了音 (READY) / 充電中音 (CHG) / OFF					
不発光警報		不発光表示 (FFI) ランプ点滅 ブザー連続音					
過熱警報		過熱警報 (HEAT) ランプ点滅 ブザー連続音					
クーリングファン		内 蔵					
適合リフレクター		CXタイプ					
閃光時間		1/2000 sec	1/1200 sec	1/1100 sec	1/1000 sec	1/900 sec	1/720 sec
寸 法		127 (w) × 119 (h) × 184 (ℓ) mm		127 (w) × 119 (h) × 228 (ℓ) mm		127 (w) × 119 (h) × 272 (ℓ) mm	
重 量		1.9kg	2.1kg	2.6kg	2.8kg	3.2kg	3.4kg



ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

●ストロボ電源部やヘッドは内部に高電圧を蓄える機器です。誤った操作、または異常を無視して使用すると、使用する人々への危害、または物的損害を与えることが予測されます。取扱説明書の操作方法に従い、「警告」「注意」などを守って安全にお使いください。

愛情点検



こんな症状はありませんか

- スイッチを入れても所定の時間で充電しない。
- 通電中に異音、異臭、あるいは発煙する。
- ヒューズがすぐ切れる。
- ストロボ電源部やヘッドに触るとビリビリと電気を感ずる。
- その他の異常や故障があるとき。

このような症状のときは直ちに使用を中止し、ACプラグをコンセントから抜いて、当社営業所または販売店にて相談ください。

アフターサービスについて

- この製品には保証書が付いています。保証書には販売店名、ご購入年月日が記載されていることをご確認のうえ、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日から1年間です。保証期間中であっても有料になることがありますので、保証書の保証規定をご確認ください。

COMET®

コメット株式会社

本社 / 東京都千代田区富士見1-4-6 〒102 ☎ (03) 3264-8621 Fax (03) 3264-6385

販売店名

東京営業所	〒102 東京都千代田区富士見1-4-6	☎ (03) 3264-8625	Fax (03) 3264-3919
大阪営業所 営業課	〒550 大阪市西区南堀江2-9-22	☎ (06) 536-0671	Fax (06) 536-4020
福岡営業所	〒812 福岡市博多区豊2-1-4	☎ (092) 411-1202	Fax (092) 411-1209
札幌営業所	〒064 札幌市中央区南5条西12丁目	☎ (011) 561-2488	Fax (011) 563-2620
仙台営業所	〒983 仙台市宮城野区榴岡4-4-10 国伊ビル	☎ (022) 295-1101	Fax (022) 295-1103
名古屋営業所	〒464 名古屋市中区千種区山1-14-5	☎ (052) 732-2521	Fax (052) 732-2520
広島営業所	〒730 広島市中区大手町3-12-2	☎ (082) 247-6412	Fax (082) 247-3579
高松営業所	〒761 高松市鶴町1035-7	☎ (0878) 81-9344	Fax (0878) 81-9342
コマーシャル東京	〒102 東京都千代田区富士見1-4-6	☎ (03) 3264-8668	Fax (03) 3264-8624
大阪営業所 コマーシャル課	〒550 大阪市西区南堀江2-9-22	☎ (06) 536-1667	Fax (06) 536-4020
福岡営業所 コマーシャル課	〒812 福岡市博多区豊2-1-4	☎ (092) 411-1254	Fax (092) 411-1209
海外事業部	〒102 東京都千代田区富士見1-4-6	☎ (03) 3264-8622	Fax (03) 3264-6385
ストロボクリニック本部	〒102 東京都千代田区富士見1-4-6	☎ (03) 3234-5081	Fax (03) 3234-1356
米国現地法人	COMET WORLD INC.	311-319 Long Avenue, Hillside, N.J.	07205, U.S.A.

●このカタログの記載内容ならびに価格は1997年1月現在のものです。●改良のため予告なしに仕様やデザインの一部を変更することがあります。

●写真の製品の色は印刷の関係で多少異なる場合があります。

9701-050G