

COMET

CT-150/CT-300mini



手軽さ100%。 コンセントにACコードを差込めば、そこがもう立派なスタジオ。
150Ws/300Wsのパワーで、本格的なライティングがあなたのものに。

オールランドなモノブロック小型フラッシュ

CT-150/CT-300mini



■手軽で便利な出力150Wsと300Ws

ゼネレーターと発光部が一体ですから、コンセントにACコードを差し込むだけで簡単に使用できます。しかも、モデリングランプ内蔵、150Ws (GN 38) と300Ws (GN50) の異なるパワーの2機種が揃いました。

■コンパクト&コストパフォーマンス機

小型ながら、高精度定電圧回路を内蔵し、大型機に匹敵する機能をもっています。バリューを超えた価格設定は、このシリーズの魅力の一つといえます。

■FULL~1/4、0.5ステップ 5段階クリックストップ調光

精緻なライティング・コントロールがおこなえる調光機能を内蔵、FULL~1/4 (0.5ステップ 5段階クリックストップ) の範囲で、微妙なグラデーションも思うままに表現することができます。




●CT-150

■充実したアクセサリー群

それぞれに、豊富なアクセサリーがバックアップ、活用領域が無限に広がります。

- CT-150専用アクセサリー
- CT-300mini...CX用アクセサリー

■CT-300miniアクセサリー



CX/CR用ヘッドアクセサリー群が、ドラマチックにバックアップ。
*写真のレクト126、OL-25H、CA-32H、OL-50Hには、別途電源部が必要です。

■CT-150アクセサリー



●CT-300mini

CT-150仕様

品 名	CT-150
型 式	CT-150
定格電圧	AC100~120V±10% (50/60Hz)
ヒューズ定格	ストロボ8A 1本 モデリングランプ0.5A 1本
最大出力	150Ws
ストロボ調光方式	シリーズカット制御(直列制御)
ストロボ調光範囲	FULL~1/4 (0.5ステップ・5段階クリックストップ)
出力表示	調光バリエーター目盛
閃光時間	1/1000sec(FULL時)
ガイドナンバー(G・No.)	38(FULL出力時) ISO・100/m
充電時間	AC100Vの時 2.8秒
モデリングランプ定格	AC100Vの時 100V-35W
レディーランプ	内蔵
シンクロソケット	1
シンクロ電圧	DC12V
フォトセル	内蔵(スイッチ付)
寸法(mm)	115(φ)×186(ℓ) ※雲台を除く
重量(kg)	1.5

■CT-150 3灯セット例



- CT-1503
- CTアンブレラ2
- CXシンクロコード(5m)1
- ライトカッター(4面)1
- フォトフレックススタンド3段3
- セットケース1

CT-300mini仕様

品 名	CT-300mini
型 式	CT-300MN
定格電圧	AC100~120V±10% (50/60Hz)
ヒューズ定格	ストロボ8A 1本 モデリングランプ2A 1本
最大出力	300Ws
ストロボ調光方式	シリーズカット制御(直列制御)
ストロボ調光範囲	FULL~1/4 (0.5ステップ・5段階クリックストップ)
出力表示	調光バリエーター目盛
閃光時間	1/ 450 sec~1/1200 sec
ガイドナンバー(G・No.)	50(FULL出力時) ISO・100/m ※CX-Cリフレクター使用
充電時間	AC100Vの時 2.6秒 AC120Vの時 2.3秒
モデリング調光	連動調光
モデリングランプ定格	AC100Vの時 100V-75W AC120Vの時 120V-75W
レディーランプ	内蔵(テスト発光スイッチ兼用)
シンクロソケット	1
シンクロ電圧	DC12V
フォトセル	内蔵(スイッチ付)
充電サウンド	充電完了音(スイッチ付)
過熱警報	モデリングランプ消灯およびACランプ点滅
適合リフレクター	CXタイプリフレクター
寸法(mm)	115(φ)×186(ℓ) ※雲台、キセノン管、モデリングランプ、リフレクターを除く
重量(kg)	1.7

■CT-300mini 2灯セット例



- CT-300mini2
- CX-Cリフレクター(180φ)2
- アンブレラ50ナイロン(950φ)2
- フォトフレックススタンド3段2
- CXシンクロコード(5m)1

●本仕様は、改良等のため予告なく変更することがありますので、予めご了承下さい。
●この仕様は、1994年3月15日現在のものです。

本社 ————— 〒102 東京都千代田区富士見1-4-6 ————— ☎(03)3264-8621・FAX:(03)3264-6385
 東京営業所 ————— 〒102 東京都千代田区富士見1-4-6 ————— ☎(03)3264-8625・FAX:(03)3264-3919
 大阪営業所 営業課 ————— 〒550 大阪府西区南堀江2-9-22 ————— ☎(06)536-0671・FAX:(06)536-4020
 福岡営業所 ————— 〒812 福岡市博多区豊2-1-4 ————— ☎(092)411-1202・FAX:(092)411-1209
 札幌営業所 ————— 〒060 札幌市中央区南5条西12丁目 ————— ☎(011)561-2488・FAX:(011)563-2620
 仙台営業所 ————— 〒980 仙台市宮城野区榴岡4-4-10国伊ビル ————— ☎(022)295-1101・FAX:(022)295-1103
 名古屋営業所 ————— 〒464 名古屋市中区千種区内山1-14-5 ————— ☎(052)732-2521・FAX:(052)732-2520
 広島営業所 ————— 〒730 広島市中区大手町3-12-2 ————— ☎(082)247-6412・FAX:(082)247-3579
 高松営業所 ————— 〒760 高松市天神前11-26 ————— ☎(0878)34-1800・FAX:(0878)37-1406
 北陸営業所 ————— 〒921 金沢市玉鉾4-195 ————— ☎(0762)92-1381・FAX:(0762)92-1380
 八戸出張所 ————— 〒031 八戸市小中野8-15-21マンション河村 ————— ☎(0178)47-6710・FAX:(0178)47-6710
 コマーシャル東京 ————— 〒102 東京都千代田区富士見1-4-6 ————— ☎(03)3264-8668・FAX:(03)3264-8624
 大阪営業所 コマーシャル課 ————— 〒550 大阪府西区南堀江2-9-22 ————— ☎(06)536-1667・FAX:(06)536-4020
 海外事業部 ————— 〒102 東京都千代田区富士見1-4-6 ————— ☎(03)3264-8622・FAX:(03)3264-6385
 ストロブクリニック 本部 ————— 〒102 東京都千代田区富士見1-4-6 ————— ☎(03)3234-5081・FAX:(03)3234-1356
 米国現地法人 ————— COMET WORLD INC. 311-319 Long Avenue.Hillside, N.J. 07205, U.S.A.

COMET®

コメット株式会社

販売店名