

COMET

NEW
Dm-Controller Plus
FUJIFILM

Dm-360
Manual + HSS



対応機種

GFX50S/GFX50R
X-T2/X-T3 /X-H1

Dm-Controller Plus
FUJIFILM/Canon/Nikon 対応



※写真はイメージとなります

バッテリータイプ・ワイヤレスコントロールのモノブロック!!

- 最大出力360Wsで250回発光・FULL~1/128調光
- Dm-コントローラー使用で、オールワイヤレスコントロール
- 80チャンネル・4グループを個別にコントロール
- 高速シャッターシンクロ対応



別売

[232915] Dm-コントローラープラス FUJIFILM 用

動作機種: GFX50S/GFX50R

X-T2/X-T3/X-H1

価格 30,000円(税別)

電波法認証番号
R 006-000432

別売

コード番号	品名	価格(税別)
① [232770]	Dm-スヌート40φ(グリッド付)	12,000円
② [232771]	Dm-アンプレラリフレクター120φ	9,000円
③ [232772]	Dm-Cリフレクター180φ	12,000円
④ [232773]	Dm-ビューティーディッシュ300φ銀	20,000円
⑤ [232774]	Dm-ビューティーディッシュ300φ白	20,000円
⑥ [025550]	グリッドスポット(L) 180φレフ用	10,300円
⑦ [025551]	グリッドスポット(M) 180φレフ用	10,300円
⑧ [025552]	グリッドスポット(S) 180φレフ用	10,300円
⑨ [232776]	グリッドスポット 300φ	9,800円
⑩ [232775]	Dm-グリッド120φ カラーフィルター付 インサート金具Dmキミーラウェーハー用	5,500円 4,500円

[231910] Dm-360 価格 113,000円(税別)

Dm-360

Dm-アンプレラリフレクター120φ、
Dm-プロテクター、Dm-シンクロコード5m
Dm-グリップ、ダブルダボ
リチウムイオン電池Dm-360用、充電器Dm-360用
ストラップ、ショルダーバッグ

※アンプレラ軸は8mmのみ使用できます。



[231914] リチウムイオン電池 Dm-360 用

単品価格 20,000円(税別)

Dm-360本体にSPEEDBOX Aを装着する際、
Dm-360本体に負担を掛けずに使用できます。

別売

[232729] SPEEDBOX A
アルミRプラケットDm 価格 13,000円(税別)

品名	Dm-360
型式	DM-360
電池	リチウムイオン電池 Dm-360用(14.4V 2500mAh) (ワット時定格量: 36Wh)
専用充電器	充電器 Dm-360用 充電時間: 約2.5時間
オートパワーオフ	あり(無操作80分間で作動)
発光回数	約250回(出力FULL 電池100%充電時)
最大出力	360Ws
ストロボ調光方式	シリーズカット方式
ストロボ調光範囲	FULL~1/128
出力表示	液晶によるデジタル表示(1/1~1/128)
発光回数表示(Count)	199,999まで表示
電池残量表示	4段階表示と電池表示の点滅
キセノンランプ	ヘリカル管
モデリングランプ	LED 7W
充電時間	2.2秒 (出力FULL 電池100%充電時)
閃光時間(調光FULL~1/128)	1/700 ~ 1/28000
マニュアルモード(M)	Canon/Nikon : 1/10ステップ FUJIFILM : 1/3ステップ
フラッシュモード	FULL ~ 1/128
(調光範囲・ステップ)	HSSモード Canon/Nikon : FULL ~ 1/8 1/10ステップ (M+H) FUJIFILM : FULL ~ 1/128 1/32ステップ
マルチフラッシュ(RPT)	C/N: 発光回数(T) 1 ~ 99回 発光周波数(Hz) 1 ~ 99Hz [C=Canon N=Nikon F=FUJIFILM] F: 発光回数(T) 2 ~ 90回 発光周波数(Hz) 1 ~ 90Hz
モデリングモード	消灯/出力連動調光/100%点灯/AF-ON
サウンドモード	ON/OFF
充電完了表示	発光回数表示(Count)が点灯(充電中は消灯)
シンクロ電圧	ホーンジャック(3.5φ)
シンクロ電圧	DC 3V
対応無線シンクロ装置	Dm-コントローラー(RS-発信器/RS-Controller)※1
リモコン受信機能	※1. グループ(GR)を解除することにより無線シンクロのみ対応
チャンネル数	Canon/Nikon : FULL ~ 1/8 1/10ステップ FUJIFILM : FULL ~ 1/128 1/32ステップ
フラッシュグループ	マルチフラッシュモード(M+H)を対応しておりません。
フォトセル	S1 同調発光 / S2 同調発光 ブリ発光カット / OFF
過熱警報	過熱表示点滅とブザー音
適合リフレクター	Dmタイプ
寸法	201(w)×80(h)×108(d)mm
重量	1.2kg(電池重量 250gは含まず)

[232728] SPEEDBOX-70 Dm用 価格 29,000円(税別)



[122394] 小雲台 Dm-360 アダプター付 価格 5,600円(税別)



[232780] Dm-CXアダプター 価格 6,000円(税別)



表示価格は税抜表示です。

COMET®

コメット株式会社

本社: 〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1 TEL. 03-5916-5786 FAX. 03-5916-5872
[Eメール] mail@comet-net.co.jp 【ホームページ】http://www.comet-net.co.jp

仙台営業所

〒981-8003 仙台市泉区南光台 4-29-25

TEL (022) 727-6521 FAX (022) 727-6523

東京営業所

〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1

TEL (03) 5916-5788 FAX (03) 5916-5875

東京営業所コマーシャル課

〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1

TEL (03) 5916-5789 FAX (03) 5916-5876

東京営業所ストロボクリニック課

〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1

TEL (03) 5916-5794 FAX (03) 5916-5878

東京営業所名古屋連絡所

〒463-0813 名古屋市守山区吉根南 501-101号室

TEL (052) 737-3175 FAX (052) 736-2841

大阪営業所

〒513-0075 大阪市北区大淀南 2-6-15

TEL (06) 7658-1188 FAX (06) 7658-4848

大阪営業所ストロボクリニック課

〒513-0075 大阪市北区大淀南 2-6-15

TEL (06) 7658-1188 FAX (06) 7658-4848

福岡営業所

〒816-0912 大野城市御笠川 4-11-19 VI-2号室

TEL (092) 504-9005 FAX (092) 504-9006

海外事業部

〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1

TEL (03) 5916-5786 FAX (03) 5916-5872