

COMET

URL <http://www.comet-net.co.jp>

PMT-1200α/800α

バッテリータイプ 電源部

(生産終了)



一度の充電で100ショット、アウトドアに最適
PMT-12ワイドヘッドもラインアップ

PMT-1200 α

ワイドな照射角度でガイドナンバー100 (ISO 100・m) の実力
ワイドヘッドは集合写真からスナップへと万能タイプ
余裕の大出力1200Wsを100ショット

1200Ws
発光100回



大光量で多ショット

ニッケル水素電池 (PMT用) の採用で、一度の充電で1200Wsフル出力を100回、800Wsでは150回の発光が可能です。

多様な充放電器

新設計の充放電器 (PMT- α 用) は、大容量ニッケル水素電池 (NHB-2428) を2時間でフル充電します。また、本体のセレクト機能で、従来のニッカド電池 (PMT用) も充放電でき、リフレッシュ機能で電池を活性化。いつも安定した性能が維持できます。

PMT-12ワイドヘッド

フラットな配光で照射角度50°×75°のワイドレンジ。1200Wsのストロボ入力でガイドナンバー100 (ISO 100・m)。



LBグリップアダプター (別売品)

PMT-CX変換コード

別売オプションの変換コードにより、CAX-32ヘッド、CLX-25miniGヘッドなどを使用することもできます。



バッテリー装着時



PMT-800 α (生産終了)

出力よりショット数を望む方へのベーシックタイプ
安定した出力を150ショット(出力800Ws時)

800Ws
発光150回



PMT-1200 α /800 α セット



PMT-12 ワイドヘッドセット



PMT-12 ヘッドセット
(生産終了)

PMT-12 ワイドヘッドセット

004022	PMT-1200 α 電源部または	
004021	PMT-800 α 電源部 (生産終了)	1
014005	PMT-12ワイドヘッド	1
123160	ニッケル水素電池 (PMT用)	1
123144	充放電器 (PMT用)	1
122456	セットケースPMT- α	1

PMT-1200 α との組み合わせ	394,300円
PMT-800 α との組み合わせ	344,300円

PMT-12 ヘッドセット (生産終了)

004022	PMT-1200 α 電源部または	
004021	PMT-800 α 電源部	1
014005	PMT-12ヘッド	1
123160	ニッケル水素電池 (PMT用)	1
123144	充放電器 (PMT用)	1
122456	セットケースPMT- α	1

PMT-1200 α との組み合わせ	396,900円
PMT-800 α との組み合わせ	346,900円

※価格は消費税は含まれていません。

仕 様

	PMT-1200 α	PMT-800 α (生産終了)
品 名	PMT-1200 α 電源部	PMT-800 α 電源部
型 式	PMT-1200 α	PMT-800 α
電 池	ニッケル水素電池 NHB-2428 (24V2800mAh)	
バッテリーインディケーター	3個のLEDランプで表示	
電池充電コネクター	あ り	
ヒューズ定格	20A (内蔵)	
最 大 出 力	1200Ws	800Ws
調 光 方 式	容量調光	
出力セクター	1200/800/400/200Ws	800/400/200Ws
出力コネクター	PMTコネクター	
出力コネクター数	1	
充 電 時 間	5秒 (電池100%充電時)	3.5秒 (電池100%充電時)
発 光 回 数	100回 (出力1200Wsで電池100%充電時からの回数)	150回 (出力800Wsで電池100%充電時からの回数)
充 電 サ ウ ン ド	充電完了音/OFF	
モデリングランプ回路	な し	
シンクロソケット/数	ホーンジャックタイプ 1	
シンクロ電圧	DC 12V	
充電完了ランプ	あり (テスト発光スイッチ兼用)	
不 発 光 警 報	充電完了ランプ点滅とブザー連続音	
過 熱 警 報	ヒートランプ (HEAT) 点滅とブザー連続音	
寸 法	202 (w) × 249 (h) × 94 (d) mm ※取手48mm含まず	202 (w) × 221 (h) × 94 (d) mm ※取手48mm含まず
重 量	3.6kg (電池含まず)	2.56kg (電池含まず)

	PMT-12 ワイドヘッド	PMT-12 ヘッド (生産終了)
品 名	PMT-12ワイドヘッド	PMT-12ヘッド
型 式	PMT-12WH	PMT-12H
最 大 入 力	1200Ws	
キセノン放電管	QS-11090 (G-10)	OFD-12Q-G
充 電 表 示	ネオンランプ	
ガイドナンバー	100 (ISO 100・m)	128 (ワイドパネル使用時76) (ISO 100・m)
照 射 角 度	50°×75° (縦×横)	60° (ワイドパネル使用時86°)
プ ロ テ ク タ ー	あり (透明ポリカーボ製)	
連続発光耐久	出力1200Ws 10回以内 (充電が完了と同時に繰り返し発光)	
取 付 方 式	フットシュー方式 (グリップ方式)	
寸 法	188 (w) × 140 (h) × 108 (d) mm	294 (w) × 102 (h) × 160 (φ) mm
重 量	640g (コード含む)	650kg (グリップ含む)
ヘ ッ ド コ ー ド	2.5m PMTコネクター付	2m PMTコネクター付

COMET®

コメント株式会社

本社/〒102-0071 東京都千代田区富士見1-4-6 TEL.03-3264-8621 FAX.03-3264-8624
E-メール mail@comet-net.co.jp インターネットホームページ http://www.comet-net.co.jp

札幌営業所	〒064-0805	札幌市中央区南5条西12丁目	TEL.011-561-2488	FAX.011-563-2620
仙台営業所	〒981-8003	仙台市泉区南光台4-29-25 サンエイ/バム101	TEL.022-727-6521	FAX.022-727-6523
東京営業所 営業課	〒135-0023	東京都江東区平野2-16-20	TEL.03-5245-3831	FAX.03-5245-3835
東京営業所 コマーシャル課	〒135-0023	東京都江東区平野2-16-20	TEL.03-5245-3831	FAX.03-5245-3835
東京営業所 デジタルイメージ	〒135-0023	東京都江東区平野2-16-20	TEL.03-5245-3831	FAX.03-5245-3835
名古屋営業所	〒464-0075	名古屋市中区山崎3-1-1 桜通内山ビル1F	TEL.052-735-9077	FAX.052-735-9088
大阪営業所 営業課	〒550-0015	大阪市西区南堀江2-9-22	TEL.06-6536-0671	FAX.06-6536-4020
大阪営業所 コマーシャル課	〒550-0015	大阪市西区南堀江2-9-22	TEL.06-6536-1667	FAX.06-6536-4020
広島営業所	〒730-0831	広島市中区江波西1-7-16 リラハイツ	TEL.082-293-0075	FAX.082-293-0076
高松営業所	〒761-8032	高松市鶴市町1035-7	TEL.087-881-9344	FAX.087-881-9342
福岡営業所 営業課	〒812-0042	福岡市博多区豊2-1-4	TEL.092-411-1202	FAX.092-411-1209
福岡営業所 コマーシャル課	〒812-0042	福岡市博多区豊2-1-4	TEL.092-411-1254	FAX.092-411-1209
海外事業部	〒102-0071	東京都千代田区富士見1-4-6	TEL.03-3264-8692	FAX.03-3264-6385
ストロボクリニック部 本部	〒102-0071	東京都千代田区富士見1-4-6	TEL.03-3234-5081	FAX.03-3234-1356

●このカタログの記載内容は2004年2月現在のものです。●改良のため予告なしに仕様やデザインの一部を変更することがあります。●写真の製品の色は印刷の関係で多少異なる場合があります。