

# SPEEDBOX

## スピードライト用 軽くて簡単にセットアップ



- SPEEDBOXのマウントシューをRX-2（別売）に交換することでコメントRS発信器からスピードライトを発光させることができます
- 付属のブラケット（ダブルダボ付属）で、ライトスタンドに取付けできます
- ブラケット位置調整により、各種スピードライトに取付け対応可

## SPEEDBOX-70 スチールロード 【232717】 JAN4582278086246 税込価格 31,900円(29,000円)

**SPEEDBOX-47 スチールロード**  
【232714】 JAN4582278086215  
税込価格21,780円(19,800円)

**SPEEDBOX-55 スチールロード**  
【232718】 JAN4582278086253  
税込価格21,780円(19,800円)

**SPEEDBOX-60 スチールロード**  
【232718】 JAN4582278086239  
税込価格21,780円(19,800円)



- 【セット内容】
- ①SPEEDBOX-70 スチールロード
  - ②ブラケット（マウントシュー取付済）
  - ③ダブルダボ
  - ④スピードリング
  - ⑤中間ディフューザー
  - ⑥前面ディフューザー
  - ⑦ショルダーベルト
  - ⑧収納バック

### スピードライトをオフカメラで使用する無線シンクロシステム



【無線シンクロ装置】  
スピードライトにRX-2を装着し、RS-発信器で無線シンクロ撮影することができます。

カメラ側	ストロボ側	スピードライト専用
<p>【232025】RS-発信器 JAN 4582278084136 税込価格 25,300円 (23,000円)</p>	<p>【232062】RX-2 受信器 JAN 4582278084143 税込価格 29,700円 (27,000円)</p>	<p>【232027】RX-2 受信器 JAN 4582278085256 税込価格 13,200円 (12,000円)</p>

電波法認証番号 005WWCA0387

品名	寸法 (mm)	重量 (g)	発光面の形
SPEEDBOX-70 スチールロード	700(w)×680(h)×380(d)	1100	12 角形
SPEEDBOX-47 スチールロード	420(w)×750(h)×320(d)	670	4 角形
SPEEDBOX-55 スチールロード	530(w)×530(h)×330(d)	680	4 角形
SPEEDBOX-60 スチールロード	600(w)×520(h)×340(d)	700	6 角形

※スチールロードは前製品 SPEEDBOX シリーズのファイバーステッドとは互換性はありません

	明るさ（マニュアル設定 FULL 出力）	照射角度
Canon スピードライト 580EX	F5.6 4/10(T=1/60 ISO100d=2m)	66°
Nikon スピードライト SB-910	F5.6 4/10(T=1/60 ISO100d=2m)	70°

※ SPEEDBOX-70 スチールロードに下記のスピードライトストロボを使用した場合の参考値

RS-Transmitter/RS-Receiver/RX-2Receiver			
品名	RS- 発信器	RS- 受信器	RX-2 受信器
型式	RS-T	RS-R	RX-2
周波数	2.427~2.457GHz	2.427~2.457GHz	2.427~2.457GHz
チャンネル数	16	16	16
使用電池	コイン型リチウム電池 (CR2450/3V)	単三型アルカリ電池×2	外部電池ホルダーにより供給
AC アダプター	-	5V/300mA	-
寸法 (mm)	31(w)×26(d)×80(h)	43(w)×25(d)×110(h)	46(w)×40(d)×21(h)

# COMET®

## コメット株式会社

( )内は税別価格です。

本社：〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1 TEL. 03-5916-5786 FAX. 03-5916-5872  
【E-メール】 mail@comet-net.co.jp 【URL】 http://www.comet-net.co.jp

仙台営業所	〒981-8003 仙台市泉区南光台 4-29-25	TEL (022) 727-6521 FAX (022) 727-6523
東京営業所	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL (03) 5916-5788 FAX (03) 5916-5875
東京営業所 コマーシャル課	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL (03) 5916-5789 FAX (03) 5916-5876
東京営業所 ストロボクリニク課	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL (03) 5916-5794 FAX (03) 5916-5878
東京営業所 名古屋連絡所	〒463-0813 名古屋市守山区吉根南 501-101号室	TEL (052) 737-3175 FAX (052) 736-2841
大阪営業所	〒531-0075 大阪市北区大淀南 2-6-15	TEL (06) 7658-1188 FAX (06) 7658-4848
大阪営業所 ストロボクリニク課	〒531-0075 大阪市北区大淀南 2-6-15	TEL (06) 7658-1188 FAX (06) 7658-4848
福岡営業所	〒816-0912 大野城市御笠川 4-11-19-VI-2号室	TEL (092) 504-9005 FAX (092) 504-9006
海外事業部	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL (03) 5916-5786 FAX (03) 5916-5872