

COMET

Products Information



Digital photography with COMET
to 21 Century

コメット電池式バックグラウンドライト

SUISEI 彗星 RL System

NEW
新発売



高速チャージ、160回連続発光、便利モデリングリモコン。

●撮影の敏速化に対応し、高性能の専用ニッカドバッテリーを採用。最大出力300Wsを2.2秒で高速チャージ、連続発光160回というスピーディーでパワフルな撮影環境をご提供します。



付属リモコンRC-T1

●付属リモコンでカメラ位置からモデリングランプの点灯をラクラク操作。

●バリエーターはFULL～1/8のフルレンジを無段階に調光。(300～37.5Ws)

●発光操作のない状態が約60分続くと、電源が自動的に切れるパワーセーブ設計。バッテリー残量は3個のインジケータランプで視覚的に確認。

●横倒れ防止の支持金具を本体底部に収納、簡単な操作でセット完了。

●付属ヘッドのリフレクターは、前後に移動し照射角を変えられる可変式リフレクター。(83°～93°に可変)



カラーフィルターでバックスクリーンのイメージを簡単にチェンジ



ラウンドライトフード

ラウンドライトフードはブラインド部分の回転で、最大開口約140度の広拡発光面から極細スリットまで自在に発光面を調節できます。セットのカラーフィルターとの併用でさまざまな効果やさらなる演出領域を広げます。



彗星RL標準セット

- 1 ストロボ電源部 ●2 ヘッド部 (ガラスグローブ・モデリングランプ付) ●3 ヘッド用ボール (雲台付) ●4 ニッカド電池 ●5 充電器 (充電器コード付) ●6 フィルター取付枠 ●7 フィルターセット6枚 (紙枠入) ●8 ラウンドライトフード ●9 フィルターセット5枚 (紙枠入)

SUISEI RL ストロボ電源部仕様

品名	彗星RL電源部
型式	SUISEI-RL
最大出力	300Ws
出力灯数	1灯 (専用コネクター)
ストロボ調光方式	電圧調光
ストロボ調光範囲	FULL～1/8
調光ステップ	無段階調光
電池	ニッカド電池 (NB-2413)
充電時間	2.2秒 (電池FULL充電時)
発光回数	160回 (電池FULL充電時、FULL出力にて)
電池残量表示	3個のランプで表示
オートパワーオフ	1時間でパワーセーブ (半導体スイッチ使用)
充電器	NC-24
充電方式	1) 電池内蔵の状態外部充電器を接続し充電 2) 電池を取り外して充電
モデリングランプ	35W DC24V
モデリング調光	なし
モデリングスイッチ	電源部内蔵
リモコン	モデリングランプの点灯 (リモコンスイッチPUSHの点灯、指を離すと約5秒後消灯)
充電完了ランプ	テスト発光スイッチ兼用
シンクソケット	1個 (3PBF)
フォトセル	アリ (スイッチ付き)
サウンドモード	充電完了音 / OFF / 充電中音
過熱警報	ランプ点灯と警報ブザー音 (警報後充電停止)
電池残量警報	3個の残量表示ランプ消灯後、警報ブザー音
寸法	220(w) × 191(h) × 112(d) mm (取手含まず)
重量	4.0kg (電池含む)

SUISEI RL 発光部仕様

品名	彗星RLヘッド
型式	SUISEI-RLH
モデリングランプ	35W DC24V
標準フィルター	209 (ND3) 129 (ヘビーフロスト) 101 (イエロー)
(リーフフィルター)	124 (ダークグリーン) 158 (ディープオレンジ) 165 (デライトブルー)
照射角/G No.	レフ前位置 83° / G No.30 (FULL出力時)
(度/ISO 100/m)	レフ後位置 93° / G No.27 (FULL出力時)
寸法	117(φ) × 147(d) mm
重量	0.7kg (ヘッドコード含む)

リモコン送信器仕様

品名	彗星リモコン
型式	RC-T1
リモコン方式	赤外線LEDによるモデリング点灯信号を送出
電池	9Vアルカリ乾電池使用 (006P)
寸法	61(w) × 26(h) × 100(d) mm
重量	130g (電池含まず)

電池 NB-2413 仕様

品名	ニッカド電池 (PMT用)
型式	NB-2413
公称電圧	24V
定格容量	1300mAh
寸法	74(w) × 50(h) × 164(d) mm
重量	1.1kg

充電器 NC-24 仕様

品名	充電器 (PMT用)
型式	NC-24
入力電圧	AC100V～120V, 200V～240V
充電経過表示	3個のランプの順次点灯
充電完了表示	3個のランプの点滅とブザー (5秒間)
電源コード	1.5m
寸法	120(w) × 64(h) × 200(d) mm
重量	920g
その他	ニッカドNB-2413専用



正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

- ストロボ電源部やヘッドは内部に高電圧を蓄える機器です。誤った操作、または異常を無視して使用すると、使用する人々への危害、または物的損害を与えることが予測されます。取扱説明書の操作方法に従い、「警告」「注意」などを守って安全にお使いください。

愛情点検



こんな症状はありませんか

- スイッチを入れても所定の時間で充電しない。
- 通電中に異音、異臭、あるいは発煙する。
- ヒューズがすぐ切れる。
- ストロボ電源部やヘッドに触るとビリビリと電気を感ずる。
- その他の異常や故障があるとき。

このような症状のときは直ちに使用を中止し、ACプラグをコンセントから抜いて、当社営業所または販売店にご相談ください。

アフターサービスについて

- この製品には保証書が付いています。保証書には販売店名、ご購入年月日が記載されていることをご確認のうえ、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日から1年間です。保証期間中であっても有料になることがありますので、保証書の保証規定をご確認ください。

COMET®

コメット株式会社

本社 / 東京都千代田区富士見1-4-6 〒102 ☎ (03) 3264-8621 Fax (03) 3264-6385
Eメール cometnet@po.iijnet.or.jp インターネットホームページ http://www.iijnet.or.jp/cometnet/

販売店名

東京営業所	〒102 東京都千代田区富士見1-4-6	☎ (03) 3264-8625	Fax (03) 3264-3919
大阪営業所	営業課 〒550 大阪市西区南堀江2-9-22	☎ (06) 536-0671	Fax (06) 536-4020
福岡営業所	〒812 福岡市博多区豊2-1-4	☎ (092) 411-1202	Fax (092) 411-1209
札幌営業所	〒064 札幌市中央区南5条西12丁目	☎ (011) 561-2488	Fax (011) 563-2620
仙台営業所	〒983 仙台市宮城野区榴岡4-4-10 国伊ビル	☎ (022) 295-1101	Fax (022) 295-1103
名古屋営業所	〒464 名古屋市中区千種区内山1-14-5	☎ (052) 732-2521	Fax (052) 732-2520
広島営業所	〒730 広島市中区大手町3-12-2	☎ (082) 247-6412	Fax (082) 247-3579
高松営業所	〒760 高松市鶴町1035-7	☎ (0878) 81-9344	Fax (0878) 81-9342
コマーシャル東京	〒102 東京都千代田区富士見1-4-6	☎ (03) 3264-8668	Fax (03) 3264-8624
大阪営業所コマーシャル課	〒550 大阪市西区南堀江2-9-22	☎ (06) 536-1667	Fax (06) 536-4020
福岡営業所コマーシャル課	〒812 福岡市博多区豊2-1-4	☎ (092) 411-1254	Fax (092) 411-1209
海外事業部	〒102 東京都千代田区富士見1-4-6	☎ (03) 3264-8622	Fax (03) 3264-6385
ストロボクリニック本部	〒102 東京都千代田区富士見1-4-6	☎ (03) 3234-5081	Fax (03) 3234-1356