

Dm シリーズから B シリーズへ移行のご案内

平素よりコメットストロボをご愛用いただき、誠にありがとうございます。

弊社ではお客様ニーズへ対応の為、Dm シリーズから B シリーズへ移行させていただきます。

B シリーズは『Sony カメラ』でハイスピードシンクロが可能となり、『Canon・Nikon カメラ』のハイスピードシンクロ時の調光範囲も広がりました。B シリーズと Dm シリーズは通信機能が異なる為、互換性がございません。

B-Control での動作をご要望のお客様は Dm シリーズのリアユニットを B タイプへ交換（有償）することで B-Control での動作が可能となります。但し、TTL 機能が動作しなくなりますのでご注意ください。

※Dm-360/360TTL 及び Dm-Controller プラス各種は製造終了といたしました。

※修理に関しましては、引き続き対応させていただきます。



Dm- シリーズ



互換性はありません



B シリーズ

※Dm- コントローラー / Dm- コントローラープラスで B シリーズのストロボを動作させることは出来ません。

01 リアユニット交換による仕様の変更点について

スペックアップ

- B-Control Sony 用（別売）で Sony のカメラでお手持ちの Dm-360 / 360TTL が動作します。
※TTL 機能が動作しなくなりますのでご注意ください。
- Canon・Nikon のカメラはハイスピードシンクロ時の調光範囲が FULL ~ 1/32 に広くなります。
- ストロボ本体が B-Control を自動認識し、各カメラメーカーのモードに移行します。

スペックダウン

- B360 と同等スペックとなる為、TTL 機能が動作しなくなります。
- Canon・Nikon のカメラは調光ステップが 1/10 ステップの精度から 1/3 ステップに変更されます。
- Fujifilm のカメラはハイスピードシンクロ時の調光範囲が FULL ~ 1/32 に狭くなります。

02 B360 リアユニット交換費用について



Dm360 リアユニット B360 リアユニット



B360 リアユニットを装着

ユニット交換費用（1台あたり）

B360 リアユニット 19,800 円（税込）
+ 技術調整料 8,800 円（税込）= 28,600 円（税込）

B120 又は B360 同時購入の場合 13,200 円（税込）で交換！

※同時購入で最大 4 台（13,200 円 税込 × 4）まで交換対象となります。

※送料（梱包費込み）は別途となります。

※当社で交換した不要の Dm リアユニットはお返し致しません。

03 Dm-Controller 下取りキャンペーン



各メーカーのカメラ動作確認機種は裏面をご覧ください。

キャンペーン価格

B-Control 各種 9,900 円（税込）

※Dm-Controller 1 台下取りに対し B-Control 1 台キャンペーン価格で販売させていただきます。

電波法認証番号
R 006-000432

B-Control Series



【231905】
B-Control Sony 用

【231906】
B-Control Fuji 用

【231907】
B-Control Canon 用

【231908】
B-Control Nikon 用

■ 対応機種一覧【SMDV 調べ】

Sony a1/a9/a7R II/a7R III/a7RIV/a7S II/a7S III/a7 II/a7 III/a7V

Fujifilm X-T2/X-T3/X-T30/X-H1/GFX-50S II/GFX-50R/GFX-100

Canon EOS 1DXMK II/5DMK III/5D MKIV/5DsR/6DMK II/7DMK II
EOS R/R5/R6/R3

※EOS-Rは初期のロットでISO感度がAUTOに設定が変わる現象が発生しております。

Nikon D500/D750/D780/D810/D850/D4s/D5/Z6/Z7/Z6 II/Z7 II/Z9

※機種によってはホットシューに装着する際コントローラーピンがあたって入りにくい場合があります。

※RS-発信器(別売)又はシンクロコード(付属品)を使用する場合『シャッタースピード』は最高1/125までの設定となります。

コントローラーを使用しないで通常のストロボとして使用する場合

- ① 最高1/125までのシャッタースピードでの使用方法となります。
- ② Bシリーズのストロボはシンクロコード(別売)で発光可能です。
- ③ 複数のストロボと併用させる場合はスレーブ機能をONにすることで発光致します。
- ④ ワイヤレスシンクロ発信器RS-Tを使用することでBシリーズ及びDmシリーズのストロボをワイヤレスで同調させることができます。
この場合、ストロボ本体のGRを解除しチャンネル65~80までの帯域での使用方法となります。

Canon ユーザー様ご確認ください。

Canon X-modeについて

Canon X-modeはB-Control(Canon用)に搭載しているモードです。

Canonカメラでは機種ごとに通信機能が異なり、B-Controlでは全てのカメラ機種に対応しておりません。その為、カメラにB-Controlを装着してもBシリーズのストロボが発光しない等の場合に対応するモードとなります。X-modeはハイスピードシンクロには対応しておりませんので、通常の同調シャッタースピードでのご使用となります。



※アイコンボタンを5秒間長押することにより、カメラとの通信機能をカットしX接点のみ機能させます。

解除する場合も※アイコンボタンを5秒間長押しで解除となります。

Nikon ユーザー様ご確認ください。

Nikonカメラでは機種ごとに通信機能が異なり、B-Control(Nikon用)は全てのカメラ機種には対応しておりません。その為、カメラ機種によってはマニュアル及びHSSモード全てに関して発光しない場合がございますので注意ください。
通常のストロボとして使用する場合はRS-発信器・RS-Controller・Bシンクロコード5mを別途ご購入いただき通常の同調シャッタースピードでのご使用となります。

Dmシリーズのプログラムファームアップについて

以下に記載いたします内容が最終のファームアップバージョンとなります。

※ファームアップは無料となりますが送料はお客様の負担となります。

① Dm-コントローラー 各種



Canon: PN 181224P 動作確認機種 EOSシリーズ 1Dx / 1Dx Mark II / 5D Mark II / Mark III / Mark IV / 5DsR / 6D / 7D Mark II

Nikon: PN 181221P 動作確認機種 D5 / D500 / D750 / D800 / D810 / D850

電源がボタンスイッチの個体が
Dm-コントローラーとなります。

② Dm コントローラープラス各種



Canon: PN 181224S 動作確認機種 EOSシリーズ 1Dx / 1Dx Mark II / 5D Mark II / Mark III / Mark IV / 5DsR / 6D / 7D Mark II / R

Nikon: PN 200123S 動作確認機種 D5 / D500 / D750 / D800 / D810 / D850 / Z7*1 / Z6*1 (※1: TTLモードは使用できません)

Fuji: PN 190225S 動作確認機種 GFX-50S / X-T2 / X-H1

電源がスライドスイッチの個体が
Dm-コントローラープラスとなります。

最新機種のカメラでDm-コントローラー/プラスを使用しマニュアルモードで発光しない場合はTTL/HSS機能は使用できなくなりますが、マニュアルモードで発光させる改造を有料にて致します。
改造費用 4,400円(税込) + 梱包・送料費となりますので最寄りの弊社営業所へご相談ください。

③ Dm-360 本体

PN 190104M Dm-コントローラー Nikon・Canon / Dm-コントローラープラス Nikon・Canon・Fuji 対応
※動作機種は上記のDm-コントローラー/Dm-コントローラープラスの内容を確認してください。

④ Dm 360TTL 本体

PN 170627 Dm-コントローラー Nikon・Canon / Dm-コントローラープラス Nikon・Canon 対応

PN 170627 Dm-コントローラー Nikon / Dm-コントローラープラス Nikon・Fuji 対応

(マニュアルモード及びHSSモードのみDm-コントローラー/プラス Canonで使用可能)

※動作機種は上記のDm-コントローラー/Dm-コントローラープラスの内容を確認してください。

COMET

コメット株式会社

本社: 〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1 TEL. 03-5916-5785 FAX. 03-5916-5872

【Eメール】 mail@comet-net.co.jp 【ホームページ】 <https://www.comet-net.co.jp>

仙台営業所

〒981-8003 仙台市泉区南光台 4-29-25

TEL (022) 727-6521 FAX (022) 727-6523

東京営業所

〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1

TEL (03) 5916-5788 FAX (03) 5916-5875

東京営業所コマーシャル課

〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1

TEL (03) 5916-5789 FAX (03) 5916-5876

東京営業所ストロボクリニック課

〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1

TEL (03) 5916-5794 FAX (03) 5916-5878

東京営業所名古屋連絡所

〒463-0813 名古屋市守山区吉根南 501-101号室

TEL (052) 737-3175 FAX (052) 736-2841

大阪営業所

〒531-0075 大阪市北区大淀南 2-6-15

TEL (06) 7658-1188 FAX (06) 7658-4848

大阪営業所ストロボクリニック課

〒531-0075 大阪市北区大淀南 2-6-15

TEL (06) 7658-1188 FAX (06) 7658-4848

福岡営業所

〒816-0912 大野城市御笠川 4-11-19 VI-2号室

TEL (092) 504-9005 FAX (092) 504-9006

海外事業部

〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1

TEL (03) 5916-5786 FAX (03) 5916-5872